

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/09mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Artikelklasse	21T

## Beskrivelse

### Udførelse:

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

## Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 12
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Fjedersæt	259044 4
Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 27
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Knæled	259015 10
ISO-kode holder	A25R PCLNR/L09
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Knæledsskrue Type 12	259018 12
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæled Type 11	259015 11
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500