

**Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 421573 0-25   |
| GTIN                | 4550501379670 |
| Artikelklasse       | 44A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget nøjagtige mikrometerskruer med bøjler. Forbedret enhåndsbetjening takket være mindre hus. Større display for bedre synlighed. „Function Lock“ forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet. **Kombiskralde** (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

Tolerancevurderings- og -beregningfunktion giver mere effektivitet. Sikre målinger takket være advarselsfunktionen ved for høje tilspændingshastigheder. Advarsel om kalibreringsplan, når der skal udføres kalibrering.

**Fordel:**

**Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Fra str. 25–50 1 indstillingsmål.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497447, tastaturinterface 498963.

**Teknisk beskrivelse**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Måleområde                                        | 0 - 25 mm     |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Kalibrering                                       | B1            |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65                     |
| Batteritype           | Knapcellebatteri          |
| Aflæsning             | 0,001 mm                  |
| Energiforsyning       | Batteridrevet             |
| Spindelstigning       | 2 mm                      |
| Spindel-Ø             | 6,35 mm                   |
| Serie                 | QuantuMike                |
| Måleafvigelse E MPE   | ±1 µm                     |
| Norm                  | ISO 3611                  |
| Friktionsskralde      | ja                        |
| Interface             | USB-interface             |
| Interface             | Digimatic-interface       |
| Måleværktøj           | digital                   |
| Emballage             | Stabil boks               |
| Produkttype           | Mikrometerskrue med bøjle |

## Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/421573-0-25>