

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250037 40/12 |
| GTIN | 4045197650252 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Knæledsskrue | 259018 2 |
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 50 mm |
| Fjedersæt | 259044 2 |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. |
| Fjederstiftsæt | 259047 2 |
| Knæled | 259015 2 |
| Midterforskydning L_3 | 27 mm |
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Underlægsplade | 259031 2 |
| ISO-kode holder | A40T PCLNR/L12 |
| Samlet længde L | 300 mm |
| Spændehøjde L_2 | 38,5 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft-Ø D_s | 40 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Fjedersæt10 dele Type 2 | 259044 2 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 2 | 259047 2 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm | 674242 2 |
| Knæledsskrue Type 2 | 259018 2 |
| Underlagsplatte Type 2 | 259031 2 |
| Knæled Type 2 | 259015 2 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |