

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Fjedersæt	259044 2
Knæledsskrue	259018 2
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 2525M12
Knæled	259015 2
Underlægsplade	259031 2
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2