

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L12
Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
Underlægsplade	259031 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
Midterforskydning L_3	35 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Samlet længde L	350 mm
Spændehøjde L_2	48 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500