

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40T PCLNR/L12
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 2
Underlægsplade	259031 2
Midterforskydning L ₃	27 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæled	259015 2
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L ₂	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	40 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500