

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A40T PCLNR/L16
Fjederstiftsæt	259047 4
Underlægsplade	259031 35
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Plattestørrelse	16 mm
Knæled	259015 12
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	50 mm
Knæledsskrue	259018 11
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Fjedersæt	259044 6
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde $L_2$	38,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæled Type 12	259015 12
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500