

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W83: 32-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Artikelklasse	24Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

**Bemærk:**

**Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!**

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 090408

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	32-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring