

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 2
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L12
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Midterforskydning L_3	35 mm
Underlægsplade	259031 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
Samlet længde L	350 mm
Spændehøjde L_2	48 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500