

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W83: 18-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbyrder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: Alu

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 060306

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	18-210
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306
Antal skift/skær	4
Type	BK7710
Type	Alu

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring