

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6130, Betegnelse, type W83: 39-210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær! Kun til KUB Centron Powerline.

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 110508

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,22 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	39-210
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,22 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 110508
Type	BK6130
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring