


**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W83: 44-030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Artikelklasse	24Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbrøder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron® 235500 – 235505.

Ved anvendelse med KUB Quatron® 235500 – 235505 skal tilspændingsværdier halveres.

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 120508

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,25 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	44-030
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508
Antal skift/skær	4
Type	BK8430

Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
våd, maksimal	egnet		