

Garant**Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239740 20
GTIN	4045197700315
Artikelklasse	23A

Beskrivelse**Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 21,21 - 26,2 mm

Passer til Ø bundhul: 25,21 - 30,2 mm

Samlet længde L: 140 mm

Nyttelængde L₁: 78 mm

Skaft-Ø D₅ h6: 25 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 20 Nm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	78 mm
Skaft-Ø D ₅ h6	25 mm
passer til Ø gennemgangshul	21,21 - 26,2 mm
Passer til Ø bundhul	25,21 - 30,2 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	20 Nm
Samlet længde L	140 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder