



## LED-inspektionslampe med batteri, Lampehoved-Ø: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081421 25
GTIN	2050001694911
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst robuste inspektionslamper i **massiv aluminium** med LED-lampehoved. Batterigreb inkl. fleksibel aksel, stænkvandsbeskyttet. 1× inspektionsspejl INOX 40×65 mm, brudsikkert.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	LR6
Lysnet	180 lm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081559 LR6
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	600 mm
Antal medfølgende batterier	2
Hoved-Ø	25 mm
Energiforsyning	Batteridrevet

Afstrålingsvinkel	100 grader
Produkttype	Inspektionslampe

---

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype SL760	081560 SL760
Magnetsokkel	081413
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Spejlsortiment til LED-inspektionslampe / værkstedslampe2 dele	081427