

**KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 4×D, Ø DC m7: 24mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236601 24 |
| GTIN | 4047109181311 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm. Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

Boringstolerance: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Anvendelse:

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------|
| Nyttelængde L_1 | 96 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Skaft-Ø D_s | 32 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080308 24-... |
| Skaftlængde L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominel Ø D | 24 |
| Udhængslængde L _A | 116 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 4×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget pakkeboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |