

Garant**Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling lang, Type: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239745 16
GTIN	4045197593252
Artikelklasse	23A

Beskrivelse**Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 17,21 - 21,2 mm

Passer til Ø bundhul: 21,21 - 25,2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Nyttelængde L₁: 105 mm

Skaft-Ø D_s h6: 20 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 15 Nm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	105 mm
passer til Ø gennemgangshul	17,21 - 21,2 mm
Passer til Ø bundhul	21,21 - 25,2 mm
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Samlet længde L	160 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder