



Arbejdspladslampe Planonlight LED, Effektforbrug: 33W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081350 33
GTIN	2050001688934
Artikelklasse	04E

Beskrivelse

Udførelse:

Revolutionerende arbejdspladslampe med den nyeste LED-teknologi. Næsten **dobbelt så høj lysstyrke** sammenlignet med eksisterende belysningsystemer ved **optimal kontur- og kontrastskarphed**.

Som følge af den **minimale konstruktionshøjde på 28 mm** kan PLANONLIGHT LED anvendes og spare plads i stort set ethvert arbejdsmiljø.

- **Optimal lystæthed over hele fladen.**
- **Ekstremt høj lyskraft i dagslyskvalitet, men alligevel blænd- og flimмерfri for stroboskopeffekter.**
- **Trinløs dæmpning (transformator medfølger ikke).**
- **Neddykningstæt (IP68) også over for aggressive emulsioner (IP69K).**
- **Utrolig nem rengøring – glatte overflader og lav overfladetemperatur (maks. 10 °C over omgivende temperatur).**
- **Absolut vedligeholdelsesfri.**
- **Certificeret iht. UL-standarder – til anvendelse over hele verden.**
- **Nem eftermontering ved egenmontage.**
- **Tilslutning direkte via et M12-maskinstik eller det medfølgende tilslutningskabel**

Funktion:

IP69K: Der er beskyttelse mod indtrængning af vand under tryk (trykvandstæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:**Driftsspænding 24 V DC – tilslutning direkte til netspænding (230 V/50 Hz) ødelægger lampen!**

Tilslutning til netspænding via transformator nr. 081375.

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	LED-modul
Effektforbrug	33 W
Strålingsvinkel, fast	120 grader
Lysnet	3000 lm
Vægt	2900 g
Temperaturområde	-20 - 55 °C
Samlet højde	28 mm
Farvetemperatur	6500 K
Nominal spænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	421 mm
Totalbredde	171 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 69K
Producentbetegnelse	20293
Produkttype	Maskinlampe

Tilbehør

Holder til PLANONLIGHT LED med kugleled	081380
Transformator, der kan dæmpes, 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformator til PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375