

**KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG0706, DBC, Nominel Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239805 20
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7.**

Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i μ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til $5 \times D$.

I geometri **ASG0706** med ansnitsvinkel $8^\circ + 45^\circ$.

Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller.**

Bemærk:

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

Teknisk beskrivelse

Skærlængde l_1	6 mm
Nominel Ø D	20 mm
til holder nr. 239880 – 239940	20 – 21,99
Hovedlængde L	20 mm
Antal skær Z	6
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/o

Belægning	DBC
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
våd, maksimal	egnet		