

**CNMG 120404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120404 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 180 - 590 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PQ
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning