

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning