



LED-pandelygte, Type: H7R.2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive LED-pandelamper i god kvalitet. **Kraftigt lys**, med fokusering og trinløs lysdæmpning. Med flere lystilstande.

Genopladelig. Med Li-Ion-batteri og USB-oplader.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Bæltetaske medfølger	nej
Lysvidde	50 - 160 m
Batterispænding	3,7 V
Brændetid	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lysnet	20 - 300 lm
Vægt	165 g
Producentbetegnelse	H7R.2
Energiforsyning	Akkudrevet

Smart Light Technology (SLT)	ja
Akku-kapacitet	1,4 Ah
Hoved-Ø	35 mm
Rapid Focus	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP X6
ATEX-zone	Ingen
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Belysning, kan dæmpes	ja
Produkttype	Pandelygte