

Etiketteapparat, Type: LM640CB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Artikelklasse	08U

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. Mærkning undervejs på den nemme måde. Innovativ, kompakt og alsidig mærkningsenhed. LabelManager Executive 640 CB er velegnet til både D1-standard- og højtydende farvebånd med bredder fra 6 mm til 24 mm, som fås i forskellige farver og udførelser. Oplev bekvemmeligheden ved mærkning på farten med LabelManager Executive 640 CB. Enheden med det genopladelige lithium-ion-akku og det kompakte design er designet til mobile professionelle brugere og gør det nemt at lave etiketter, uanset hvor du er. Det strukturerede greb er komfortabelt selv ved langvarig brug og afspejler vores engagement for fremragende ergonomi. LabelManager Executive 640 CB sætter en ny standard for oprettelse og tilpasning af etiketter takket være displayet med høj opløsning den intuitive og overskuelige menunavigation. Den brugervenlige betjening og de dobbelte tilslutningsmuligheder på LabelManager Executive 640 CB med Bluetooth Low Energy-teknologi og USB-C, gør det muligt at lagre et nærmest ubegrænset* antal personlige etiketter via de mobile og stationære softwareprogrammer fra DYMO, hvilket fremmer optimerede arbejdsprocesser og eliminerer behovet for tilslutning af enheden. Uanset om du arbejder på din arbejdsplads eller på farten, giver LabelManager Executive 640 CB dig uovertruffen effektivitet og præcision ved mærkningsopgaver. Enheden er kompatibel med D1-standard- og højtydende

farvebånd med bredder fra 6 mm til 24 mm. Nem mobilitet med genopladeligt lithium-ion-akku. Pladsbesparende design med kompakte dimensioner og struktureret overflade giver et ergonomisk greb. Stor farveskærm med høj opløsning (240×320 pixel) giver uovertruffen læsbarhed. Dobbelte tilslutningsmuligheder via USB-C og Bluetooth Low Energy-teknologi, hvilket eliminerer behovet for at tilslutte enheder. Næsten ubegrænset* hukommelseskapacitet til etiketter via DYMO LabelManager Executive Connect-appen og DYMO Connect for Desktop-softwaren. Direkte adgang til DYMO LabelManager Executive Connect-appen og DYMO Connect for Desktop-softwaren. Direkte kompatibilitet med flere enheder (pc, Mac, smartphone og tablet) og operativsystemer (Android/iOS). Med touch-farveskærm, udskriver også grafik, stregkoder og logoer med en opløsning på 300 dpi. USB-C-interface og Bluetooth.

Egenskab:

Dato og klokkeslæt, serialisering (automatisk nummerering), stregkode (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), automatisk nedlukning, lodret printning, spejlvendt printning, forhåndsvisning, WYSIWYG-visning, zoom, QR-kode via tilsluttet software. Skrifttyper: Normal, fed, kursiv, kontur, skygge, fed+kursiv og deres kombinationer med understregning.

Skriftstørrelser: 8 pkt., 10 pkt., 12 pkt., 16 pkt., 20 pkt., 24 pkt., 32 pkt., 40 pkt., 46 pkt. Maks. udskriftslinjer: 5
Printsystem: Termisk overførsel. Opløsning: 180 dpi
Sprog: Tjekkisk, dansk, tysk, estisk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, finsk, svensk, tyrkisk

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning. LabelManager-mærkningsenhed 1× D1-standard farvebånd
Genopladeligt akku
USB-C-kabel (USB-C til USB-C)
Kort vejledning

Bemærk:

Forskellige sprogversioner kan indstilles. Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.

Teknisk beskrivelse

Antal tekstlinjer	5
Antal skrifttyper	12
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	LabelManager™ Executive 640 CB
Højde	75 mm
Bredde	150 mm
Bemærk	Bluetooth
Bemærk	USB-C

Længde	185 mm
Båndafskærer, udførelse	automatisk
Tastaturlayout	QWERTZ
Antal skriftstørrelser	9
passende båndkassette	D1
Mulige skriftbåndbredder	6 til 24 mm
Vægt inklusive akku	695 g
Produkttype	Etiketteapparat