

Garant**LED-lommelygte med batterier, Type: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081505 140
GTIN	4045197488367
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Holdbar og meget robust LED-lommelygte af eloxeret aluminium. **LED-teknologi** med **fremragende lyseffekt**.

- **Lyskegle med lavt tab af diffust lys.**
- **Høj energieffektivitet af hensyn til en lang levetid.**
- **Lysring til nem lokalisering i mørke.**
- **Stænkvandsbeskyttet, kapslingsklasse IP54.**

Kontakt bagpå.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081559 LR3.

Bemærk:

Passende batterier finder du under nr. 081551 ff.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Batteritype	Micro, AAA
Lysnet	35 lm
Brændetid	10 h
Hoved-Ø	16 mm
Vægt	54 g

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet længde	140 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Batteriholder Udførelse 3AAA	081506 3AAA
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3