

**KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, Ø DC m7: 14,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236602 14,5
GTIN	4047109223165
Artikelklasse	24P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm. Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

Boringstolerance: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Anvendelse:**

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Anbefaling:**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.**Bemærk:**

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Udførelse 2×D og 3×D med ABS[°]-skaft samt mulighed for levering i tomme størrelser på forespørgsel.**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nyttelængde L_1	75 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 040204 10-...
Skaft-Ø D _s	20 mm
Skaftlængde L _s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominal Ø D	14,5
Udhængslængde L _A	89 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 5IP1	239652 5IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP