



KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG4000, DST, Nominel Ø D: 40 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239816 40
GTIN	4047109236660
Artikelklasse	27E

Beskrivelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7**.

Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i μ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til $5 \times D$.

I geometri **ASG4000** ligefortandet med en snitvinkel på 25° .

Specielt beregnet til **gennemgående borer i stål**.

Bemærk:

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

Indvendig køling: ja

til holder nr. 239880 – 239940: 35 – 41,99

Skærlængde l_1 : 6 mm

Hovedlængde L: 25 mm

Antal skær Z: 8

Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$: 1,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/o
---	----------

Hovedlængde L	25 mm
Skærlængde l_1	6 mm
Nominel $\varnothing D$	40 mm
til holder nr. 239880 – 239940	35 – 41,99
Antal skær Z	8
Belægning	DST
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	egnet		