


**KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, kort, Til rivehoved- Ø D: 20-21,99mm**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239930 20-21,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til  $< 0,005$  mm koncentration. Til koncentrationens nøjagtigheder med en præcision på  $< 3 \mu\text{m}$ , længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

**Passer til:**

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Leveringsomfang:**

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	145 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 5
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Udhængslængde A	80 mm
Spændebolt nr. 239900	2
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 2,5 (2,5 Nm)
Til rivehoved- Ø D	20 - 21,99 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Skaftudførelse	kort
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

---

**Tilbehør**

Antræksbolte Type 2

239900 2

Nøgle til spændebolte Drev SW5

239901 SW5