

Garant GRIDLINE

**Hulvæg-vertikalskab, bredde 40G med massive hængslede metallåger,
Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942121 2000
GTIN	4069515001045
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Lodrette skabe med hulvæg og udtræk og hængslede låger, forstærket på indersiden og aflåselige med 2K-Haptoprene skydegreb med stiftcylinderlås. Med selvbærende vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 25 mm. Hulvæggene styres med den teleskopisk skinne. Bæreevne pr. udtræk 80 kg.

Skab med midtervæg, med □ 9×9 mm i et 37 mm gitter til GARANT easyFix-kroge og -holdere.

Brugbart areal på begge sider pr. lodret udtræk 1,54 m².

Lakering:

Som standard er korpus og udtræk lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
-------	---------

Dybde i G	20
Vertikalt udtræk, nyttedybde	456 mm
Vægt	132 kg
Udførelse	Hulvæg-vertikalskab
Dybde	500 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1692 mm
Bredde i G	40
Vertikaludtræk, bæreevne	80 kg
Bredde	1000 mm
Antal hylder	5
Antal vertikaludtræk	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkttype	Vertikalskab

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/942121-2000>