

 **KOMET****KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, kort, Til rivehoved- Ø D: 27-34,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239930 27-34,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beskrivelse**Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til $< 0,005$ mm koncentration. Til koncentrationens nøjagtigheder med en præcision på < 3 μ m, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Teknisk beskrivelse

Gaffelnøgle nr. 239901	str. 8
Til rivehoved- Ø D	27 - 34,99 mm
Udhængslængde A	120 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	176 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (5 Nm)
Skaftlængde L_s	56 mm
Spændebolt nr. 239900	4
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skaftudførelse	kort
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

Tilbehør

Antræksbolte Type 4

239900 4

Nøgle til spændebolte Drev SW8

239901 SW8