



KOMET Reamax® TS holder Cylinderskaft, lang, Til rivehoved- Ø D: 27-34,99 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Artikelklasse	27E

Beskrivelse

Passer til :

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Indvendig køling: ja

Udhængslængde A: 180 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 236 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Spændebolt nr. 239900: 4

Gaffelnøgle nr. 239901: str. 8

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde A	180 mm
Spændebolt nr. 239900	4
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (5 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	236 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 8
Skaftlængde L_s	56 mm
Til rivehoved- Ø D	27 - 34,99 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm

Skafthdførelse	lang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Riveværktøj til løsningsbare skær

Tilbehør

Nøgle til spændebolte Drev SW8	239901 SW8
Antræksbolte Type 4	239900 4