


KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, kort, Til rivehoved- Ø D: 35-41,99mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239930 35-41,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beskrivelse

Udførelse:

Holderen er forspændt og indstillet til $< 0,005$ mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på $< 3 \mu\text{m}$, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_s	56 mm
Til rivehoved- Ø D	35 - 41,99 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 10
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	176 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (6 Nm)
Spændebolt nr. 239900	5
Udhængslængde A	120 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skaftudførelse	kort
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

Tilbehør

Antræksbolte Type 5

239900 5

Nøgle til spændebolte Drev SW10

239901 SW10