

 KOMET**KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, lang, Til rivehoved- Ø D: 20-21,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239940 20-21,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beskrivelse**Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til < 0,005 mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på < 3 µm, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Teknisk beskrivelse

Til rivehoved- Ø D	20 - 21,99 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 5
Spændebolt nr. 239900	2
Skaftlængde L _s	50 mm
Udhængslængde A	140 mm
Samlet længde L _{i alt}	205 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 2,5 (2,5 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Skaftudførelse	lang
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

Tilbehør

Antræksbolte Type 2

239900 2

Nøgle til spændebolte Drev SW5

239901 SW5