

 KOMET**KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, lang, Til rivehoved- Ø D: 22-26,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239940 22-26,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beskrivelse**Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til < 0,005 mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på < 3 µm, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

Passer til:

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Teknisk beskrivelse

Gaffelnøgle nr. 239901	str. 6
Skaftlængde L _s	50 mm
Samlet længde L _{i alt}	225 mm
Udhængslængde A	160 mm
Spændebolt nr. 239900	3
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (4 Nm)
Til rivehoved- Ø D	22 - 26,99 mm
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Skaftudførelse	lang
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

Tilbehør

Nøgle til spændebolte Drev SW6

239901 SW6

Antræksbolte Type 3

239900 3