


**CNMG 120408, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 KW10
GTIN	4960664220786
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120408 KW10 Type: KW10

Spånryder: AH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Primær anvendelse	N
Spånryder	AH
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	KW10

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning