

HOLEX®**CNMG 160608 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160608 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbrøder: PM
Skæredybde a_p : 1 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 6,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.###HOVFS0067
Spånbrøder	PM

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøytning	neutral