


CNMG 120404, Type: SW05

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 SW05 Type: str. 5
 Spånbryder: MU
 Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	Ti
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	MU
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	str. 5

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning