

**ER-minispændetangsholder cylindrisk, til ER-spændetangsstørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300681 8
GTIN	4069515001434
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308878 – 309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser. Længdeindstilling ikke mulig.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_1	200 mm
Udvendig $\varnothing D$	12 mm
Til ER-spændetænger	8 mm
L_2	15,6 mm
Spændeområde	0,5 - 5 mm
Skaft- $\varnothing d$	12 mm
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3 \mu\text{m}$
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300681-8>
