

**CNMG 120408 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	WQ
Tilspænding f	0,14 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120408
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning