

**CNMG 120404 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250211 CA510
GTIN	4960664697045
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Spånbrøder	WQ
Tilspænding $f$	0,14 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning