


**CNMG 120416, Type: CA6525**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120416 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Skæredybde  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,7 - 4 mm
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	MS
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning