



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 24,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 24,5
GTIN	4047109181687
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3

#### Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

#### Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080308 24-...
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skær Z	1
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	24,5
Udhængslængde L <sub>A</sub>	133 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3