

**Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 40Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	655017 40
GTIN	4018754357932
Artikelklasse	60N

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrølig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruring og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).

Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Highlights:

- **Nem integration af momentnøglen i HCT-brugerstyring.**
- **Trådløs udførelse af Bluetooth®-opdateringer til HCT Adapter.**
- **Open Protocol-interface via HCT Windows-appen.**
- **Kan anvendes med vores GARANT momenttestapparat HCT og supplerende HCT-funktioner (First Peak-tilstand med samtidig visning af målte værdier for MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT og GARANT momenttestapparatet HCT på displayet på testapparatet).**
- **Elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle med ægte, mekanisk udløsning.**

Fordel:**HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:

- **Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.**
- **Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.**
- **Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.**

- **Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.**

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 til str. 1000 i stabil stålkasse) og 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Bemærk:

- **Et passende akku finder du under Stahlwille-nummer 54101195.**
- **En passende ladeholder finder du under Stahlwille-nummer 54100060.**

Teknisk beskrivelse

Feedback	udløsning
Momentområde	4 - 40 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l_3]	214 mm
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Målenøjagtighed, drejevinkel	±1 %
App-integration	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Norm	DIN EN ISO 6789
Maks. moment	40 Nm

Kalibrering	O3
Kalibrering	O5
Kalibrering	O1
Antal medfølgende batterier	4
Display	digital
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth®-interface
Data, kan logges	ja
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Reverserbar aflæsning	lbfin
Energiforsyning	Batteridrevet
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	17,5 mm
Målemetode	Moment
Målemetode	Drejningsvinkel
Samlet længde L	252 mm
Batteritype	LR3
Vægt	420 g
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	196,5 mm
Emballage	stabil kunststofkuffert
Opløsning	0,01 Nm
Måleværktøj	elektronisk

Serie	DAPTIQ®
Serie	HCT
Serie	MANOSKOP® 766
Produkttype	Momentnøgler

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/655017-40>