


CNMG 120404, Type: SP4019

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

CNMG 120404 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 3J

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 40 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Spånbryder	3J
Sekundær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	40 - 110 m/min

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning