

**LED-akku-lampe, Effektforbrug: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081208 20
GTIN	4069515011235
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

COB-LED-arbejdslamper med mælkehvidt glas, der giver en homogen og behagelig belysning.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	196 mm
Samlet højde	226 mm
Totalbredde	68 mm
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	1100 - 2200 lm
Energiforsyning	Akkudrevet

Datablad

Lyskilde	LED-lampe
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Effektforbrug	20 W
Produkttype	Lampe