



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 39,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 39,5
GTIN	4047109201224
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3

#### Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

#### Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 120408 42-...
Nyttelængde L <sub>1</sub>	160 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	39,5
Udhængslængde L <sub>A</sub>	203 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600