



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 30,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 30,5
GTIN	4047109198449
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Utførelse:**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Utførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Utførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408 32-...
Antal skær Z	1
Nyttelængde L_1	124 mm
ABS® skaft-Ø D_s	63 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominal Ø D	30,5
Udhængslængde L_A	163 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239652 15IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1