

**KOMET® stikstål HSS-Co5, Type: A1/2A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Artikelklasse	24H

**Beskrivelse**

KOMET® stikstål HSS-Co5 A1/2A Højde h: 16 mm  
Bredde b: 4 mm  
Samlet længde L: 150 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	A1/2A
Højde h	16 mm
Bredde b	4 mm
Samlet længde L	150 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		

afbrudt	egnet
tør	egnet