



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 36mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 36
GTIN	4047109202832
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3

#### Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

#### Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110408 38-...
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	144 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	36
Udhængslængde L <sub>A</sub>	185 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239652 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1