



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 27
GTIN	4047109193895
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:****Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

**Bemærk:**

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 09T308 28-...
Nyttelængde L <sub>1</sub>	108 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	27
til tomme-Ø	1 1/16 tommer

Udhængslængde L <sub>A</sub>	142 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP6	239652 8IP6
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP