



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 17
GTIN	4047109194281
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3

#### Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

#### Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204 12-...
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	68 mm
Antal skær Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	17
Udhængslængde L <sub>A</sub>	99 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239652 6IP1