



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 37mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236603 37     |
| GTIN                | 4047109203167 |
| Artikelklasse       | 24P           |

### Beskrivelse

**Udførelse:****Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

**Bemærk:**

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Antal skær Z               | 1                     |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-...    |
| Vendeplatteskruesæt        | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Nyttelængde $L_1$          | 148 mm                |
| ABS® skaft-Ø $D_s$         | 63 mm                 |
| Serie                      | KUB Pentron®          |
| Nominel Ø D                | 37                    |
| Udhængslængde $L_A$        | 190 mm                |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 4xD                     |
| Skaft                                | ABS                     |
| Boranvendelse                        | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                        | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                     | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                 | HPC                     |
| Produkttype                          | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1                        | 239652 15IP1 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm        | 211750 2,8   |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP                         | 239652 15IP  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP  |